

Захисна кліпса NPAP-QE-S-Q4-P10

Номер деталі: 8113228

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Розмір упаковки | 10 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.8 МПа -0.95 bar...8 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...116 psi |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Клас "чистої кімнати" | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...60 °C |
| Вага продукту | 0.06 g |
| Пневматичне з'єднання | для шланга зовнішнього Ø 4 мм |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |