


# Електричний модуль VAVE-K1-7-5YL1-LR

Номер деталі: 8115100

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	7
Властивості кабелю	Basic
Захист від зворотної полярності	для робочої напруги
Додаткові функції	Зниження струму утримання
Відображення стану сигналу	LED
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 V...26 V
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Ступінь забруднення	2
Категорія перенапруги	II
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Положення монтажу	Будь-який
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	11 mm
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	16.5 mm
Вага продукту	3.3 g
Електричне підключення	2-ріп Подвійна жила Відкритий кінець
Склад кабелю	2 x 0,08 мм <sup>2</sup>
Діаметр кабелю	1.1 mm
Довжина кабелю	0.5 m
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Тип кріплення	відкладений кляцання
Кольор корпусу	Чорний

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений РС
Матеріал ізоляційного рукава	PVC