

Захисний ковпачок DHAS-DP-B23-25-N

Номер деталі: 8116879

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Крок	14 мм
Конструкція	для захватів
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів відповідно до внутрішнього визначення Festo за ступенем жорсткості F1A з обмеженнями щодо використання Cu/Zn/Ni
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	16.6 г
Тип кріплення	Можна вставляти в паз зверху
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захисного ковпачка	NBR