

Електромагнітна котушка VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME

Номер деталі: 8118180

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	230 V AC: 50/60 Hz, потужність 3,5 VA 230 V DC: 3,5 W
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Захист від вибуху	Зона 1 (BR) Зона 21 (BR)
Орган сертифікації	INMETRO DNV 19.0135X
Тип захисту Ex для газу	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Тип, вибухозахисту Ex, пил	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Температура навколишнього середовища	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP66
Вага продукту	580 g
Електричне підключення	Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS