

Електромагнітна котушка VACC-S18-35-K4-3U-KS4ME

Номер деталі: 8118314

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|--|
| Спосіб приведення в дію | електричний |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Індикатор положення перемикача | Немає |
| Робочий цикл | 100% |
| Клас ізоляції | H |
| Характеристики котушки | 230 V AC: 50/60 Hz, потужність 3,5 VA 230 V DC: 3,5 W |
| Допустимі коливання напруги | -15 % / +10 % |
| Сертифікація ATEX за межами ЄС | EPL DB (KR) EPL Gb (KR) |
| Захист від вибуху | Зона 1 (KR) Зона 21 (KR) |
| Орган сертифікації | 22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X |
| Тип захисту Ex для газу | Ex e mb IIC T5, T6 |
| Тип, вибухозахисту Ex, пил | Ex tD A21 IP66 T85/T95°C |
| Температура навколишнього середовища | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Вага продукту | 580 g |
| Електричне підключення | Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |