

# Електромагнітна котушка VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

Номер деталі: 8118328

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення   |
|--------------------------------------|--|
| Спосіб приведення в дію              | електричний  |
| Положення монтажу                    | Будь-який  |
| Індикатор положення перемикача       | Немає  |
| Робочий цикл                         | 100%   |
| Клас ізоляції                        | H  |
| Характеристики котушки               | 60 V AC: 40/65 Hz, потужність 1,8 VA<br>60 V DC: 1,8 W   |
| Допустимі коливання напруги          | -15 % / +10 %  |
| Сертифікація ATEX за межами ЄС       | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)   |
| Захист від вибуху                    | Зона 1 (BR)<br>Зона 21 (BR)  |
| Орган сертифікації                   | INMETRO DNV 17.0042X   |
| Тип захисту Ex для газу              | Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb   |
| Тип, вибухозахисту Ex, пил           | Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db   |
| Температура навколишнього середовища | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III  |
| Ступінь захисту                      | IP65   |
| Вага продукту                        | 330 g  |
| Електричне підключення               | Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5  |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS   |