

Електромагнітна котушка VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME

Номер деталі: 8118331

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|--|
| Спосіб приведення в дію | електричний |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Індикатор положення перемикача | Немає |
| Робочий цикл | 100% |
| Клас ізоляції | H |
| Характеристики котушки | 230 V DC: 1,8 W 230 V AC: 40/65 Hz, потужність 1,8 VA |
| Допустимі коливання напруги | -15 % / +10 % |
| Сертифікація ATEX за межами ЄС | EPL DB (CN) EPL Gb (CN) |
| Захист від вибуху | Зона 1 (CN) Зона 21 (CN) |
| Орган сертифікації | GYJ23.1170X |
| Тип захисту Ex для газу | Ex eb mb IIC T6... T4 Gb |
| Тип, вибухозахисту Ex, пил | Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db |
| Температура навколишнього середовища | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Вага продукту | 330 g |
| Електричне підключення | Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |