

# Система керування СМСВ-D1-C-S1

Номер деталі: 8118455

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Примітка до застосування	Виріб придатний лише для промислових цілей. Можливо доведеться вжити заходів для придушення радіоперешкод у житлових приміщеннях.
Конструкція	Монтажна плита Блок реле безпеки вбудований
Рівень продуктивності (PL)	Категорія 3, рівень ефективності d
Розміри Ш x Д x В	135 мм x 254 мм x 375 мм
Запобіжник (коротке замикання)	внутрішній електронний запобіжник
Максимальне споживання електроенергії	1,1 А
Споживання струму вторинного кола	5 А
Максимальне живлення	6 А
Номінальна робоча напруга AC	230 V
Типи мережі	TT TN IT
Частота мережі	50 Hz...60 Hz
Ступінь забруднення	2
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	макс. 50% при 40 °C
Захист від прямого і непрямого контакту	PELV Заземлюйте всі відкриті електричні кабелі
Ступінь захисту	IP20
Умови навколишнього середовища	Внутрішній простір
Температура навколишнього середовища	5 °C...40 °C
Номінальна корисна висота	1000 м над рівнем моря
Вага продукту	4,5 kg
Електричне підключення	підпружинена клемма Push-in
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS