

Муфта EAMD-42-48-16-16X25

Номер деталі: 8121126

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	16 mm
Діаметр захвату 2	16 mm
Розмір	42
Номінальна довжина	48 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	45 kgmm ²
Передаваний крутний момент	17 Nm
Вага продукту	217 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS