


Клапан VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

Номер деталі: 8122933

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Стандартна номінальна витрата	703 l/min
Робочий тиск	0.1 МПа...0.8 МПа 1 bar...8 bar
Ступінь захисту	IP65
Орган сертифікації	TÜV 968/V 1251.00/21
Функція безпеки	Безпечний вихлоп
Safety Integrity Level (SIL)	До режиму високого попиту SIL 3 до режиму низького попиту SIL 3
Зверніть увагу на робочий тиск	0 - 0,8 МПа з зовнішнім пілотним повітрям
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS