


Паралельний комплект EAMM-U-60-D32-60P-91

Номер деталі: 8125069

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|------------------------|
| Розмір | 60 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Макс. швидкість обертання | 6000 rpm |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 26.7 kgmm ² |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.07 Nm |
| Передаваний крутний момент | 3 Nm |
| Вага продукту | 1130 g |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | D32B |
| Код інтерфейсу Motor In | 60P |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |