


# Комплект адаптера DADG-AK-F9-1

Номер деталі: 8125947

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	1
На підставі норм	VDI/VDE 3847-2
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Номінальний робочий тиск	0.6 МПа 6 bar 87 psi
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Точка роси щонайменше на 10 °C нижче температури навколишнього середовища Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Вага продукту	187 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптеру	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал адаптерної плити	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь