

Муфта EAMC-19-20-5-9

Номер деталі: 8126386

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	5 mm
Діаметр захвату 2	9 mm
Розмір	19
Номінальна довжина	20 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.38 kgmm ²
Передаваний крутний момент	1.1 Nm
Вага продукту	9 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS