

Тримач CAFM-D4-W

Номер деталі: 8127358

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	216 мм
Висота	97 мм
Довжина	345 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °С...70 °С
Температура навколишнього середовища	0 °С...40 °С
Вага продукту	749 g
Тип кріплення	прикручуваний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажного кронштейна	Сталь з порошковим покриттям