

Плита керування DADG-FM-VDE1G14

Номер деталі: 8131548

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальний момент дотягування	23 Nm
Вага продукту	274.5 g
Тип кріплення	Прямий монтаж за допомогою різьби задній кришці
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюміній
Матеріал гвинтів	Нікельована латунь