

# Муфта EAMC-56-58-20-22

Номер деталі: 8134825

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	20 mm
Діаметр захвату 2	22 mm
Розмір	56
Номінальна довжина	58 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	129 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	60 Nm
Вага продукту	281 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS