

Електромагнітна котушка VACS-C-R3-1RL

Номер деталі: 8135822

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відображення стану сигналу	LED
Максимальна частота перемикачів	5 Hz
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції емальованого проводу	H
Номінальний струм втягування на кожну котушку електромагніту	108 mA до 80 ms
Номінальний струм зі зниженням струму	15 mA через 80 ms
Характеристики котушки	24 V DC: фаза низького струму 0,36 W, фаза високого струму 2,6 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальна довжина кабеля	30 м
Електричне підключення	M12x1, A-кодування відповідно до EN 61076-2-101
Тип кріплення	3 накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA Сталь
Матеріал магнітної котушки	мідь Сталь Thermoplast
Матеріал обмотки	мідь