


Монтажна плита VABS-K2-12S-20-M6-P

Номер деталі: 8140319

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Номинальний розмір	2 mm
З'єднання для рідини	Внутрішня різьба M6
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Напрямок під'єднання - збоку
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Напрямок потоку	Не реверсивні
Робоче середовище	Рідкі середовища Газоподібні середовища
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Зверніть увагу на опір матеріалів при контакті із середовищем
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Температура середовища	0 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.33 Nm
Вага продукту	8 g
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	PEEK