


Редуктор EMGA-40-A-G20-40P

Номер деталі: 8141734

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	40 mm
Розмір фланця двигуна	40 mm
Торсіонний люфт	0.41 deg
Тип шестерні	Кутовий редуктор
Передаточне число	20:1
Максимальна швидкість приводу	18000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	20 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.035 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	32 Nm
Максимальна ефективність	92 %
Жорсткість на скручування	0.8 Nm/arcmin
Вага продукту	600 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	40G
Інтерфейс зубчастого приводу	40P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS