


Редуктор EMGA-60-P-G12-EAS-60

Номер деталі: 8141736

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 mm
Розмір фланця двигуна	60 mm
Торсіонний люфт	0.2 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	12:1
Максимальна швидкість приводу	13000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	44 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.138 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	70 Nm
Максимальна ефективність	96 %
Жорсткість на скручування	2.8 Nm/arcmin
Вага продукту	1100 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60H
Інтерфейс зубчастого приводу	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS