


Редуктор EMGA-60-A-G12-60P

Номер деталі: 8141739

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 mm
Розмір фланця двигуна	60 mm
Торсіонний люфт	0.3 deg
Тип шестерні	Кутовий редуктор
Передаточне число	12:1
Максимальна швидкість приводу	13000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	44 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.391 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	70 Nm
Максимальна ефективність	94 %
Жорсткість на скручування	2 Nm/arcmin
Вага продукту	1900 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60G
Інтерфейс зубчастого приводу	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS