


Редуктор EMGA-80-P-G20-SAS-100

Номер деталі: 8141752

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	80 mm
Розмір фланця двигуна	100 mm
Торсіонний люфт	0.15 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	20:1
Максимальна швидкість приводу	7000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	120 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.406 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	192 Nm
Максимальна ефективність	96 %
Жорсткість на скручування	10.4 Nm/arcmin
Вага продукту	2800 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	80G
Інтерфейс зубчастого приводу	100A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS