


Редуктор EMGA-120-P-G8-SAS-140

Номер деталі: 8141759

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	120 mm
Розмір фланця двигуна	140 mm
Торсіонний люфт	0.12 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	8:1
Максимальна швидкість приводу	6500 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	120 Nm
Момент інерції маси, редуктор	1.431 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	380 Nm
Максимальна ефективність	97 %
Жорсткість на скручування	18 Nm/arcmin
Вага продукту	7000 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	120G
Інтерфейс зубчастого приводу	140A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS