


Редуктор EMGA-120-P-G12-SAS-140

Номер деталі: 8141760

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	120 mm
Розмір фланця двигуна	140 mm
Торсіонний люфт	0.15 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	12:1
Максимальна швидкість приводу	6500 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	260 Nm
Момент інерції маси, редуктор	2.224 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	520 Nm
Максимальна ефективність	96 %
Жорсткість на скручування	22 Nm/arcmin
Вага продукту	9000 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	120G
Інтерфейс зубчастого приводу	140A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS