


# Редуктор EMGA-40-P-G8-SST-42

Номер деталі: 8141762

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	40 mm
Розмір фланця двигуна	42 mm
Торсіонний люфт	0.25 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	8:1
Максимальна швидкість приводу	18000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	6 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.015 kgcm <sup>2</sup>
Максимальний вихідний крутний момент	10 Nm
Максимальна ефективність	96 %
Жорсткість на скручування	0.8 Nm/arcmin
Вага продукту	400 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	40G
Інтерфейс зубчастого приводу	42A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS