


Редуктор EMGA-40-P-G12-SST-42

Номер деталі: 8141763

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	40 mm
Розмір фланця двигуна	42 mm
Торсіонний люфт	0.31 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	12:1
Максимальна швидкість приводу	18000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	20 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.026 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	32 Nm
Максимальна ефективність	96 %
Жорсткість на скручування	1 Nm/arcmin
Вага продукту	450 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	40G
Інтерфейс зубчастого приводу	42A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS