


# Редуктор EMGA-60-P-G8-SST-57

Номер деталі: 8141764

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 mm
Розмір фланця двигуна	57 mm
Торсіонний люфт	0.17 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	8:1
Максимальна швидкість приводу	13000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	18 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.067 kgcm <sup>2</sup>
Максимальний вихідний крутний момент	29 Nm
Максимальна ефективність	97 %
Жорсткість на скручування	2.4 Nm/arcmin
Вага продукту	900 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60G
Інтерфейс зубчастого приводу	57A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS