


# Редуктор EMGA-80-P-G8-SST-87

Номер деталі: 8141766

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	80 mm
Розмір фланця двигуна	87 mm
Торсіонний люфт	0.12 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	8:1
Максимальна швидкість приводу	7000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	50 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.37 kgcm <sup>2</sup>
Максимальний вихідний крутний момент	80 Nm
Максимальна ефективність	97 %
Жорсткість на скручування	8.4 Nm/arcmin
Вага продукту	2100 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	80G
Інтерфейс зубчастого приводу	87A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS