

Заглушка B-M5-F1A

Номер деталі: 8142288

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	10
Варіанти	Не використовуються метали з міддю, цинком або нікелем в якості основного компонента Виняток становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Номинальний момент дотягування	1.5 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	-30 %
Вага продукту	1 g
Тип кріплення	Внутрішній шестикутник, AF 2,5
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал заглушки	Сталь, хімічно нікельована
Матеріал ущільнювального кільця	Нержавіюча сталь NBR