

Блок живлення CACN-3A-1-5-G2

Номер деталі: 8149580

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Ширина | 35 мм |
| Висота | 130 мм |
| Довжина | 115 мм |
| Положення монтажу | вільна конвекція |
| Первинне живлення | 1-фазне |
| Вхідний струм | 1,1-2,2A |
| Номінальна вихідна напруга DC | 24 V |
| Номінальний вихідний струм | 5 A |
| Діапазон вхідної напруги AC | 100 V...240 V |
| Усунення несправності мережі | 100 ms |
| Частота мережі | 45 Hz...65 Hz |
| Дозвіл | с UL us - Listed (OL) |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -40 °C...85 °C |
| Відносна вологість | 95 % |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...70 °C |
| Вага продукту | 450 g |
| Тип кріплення | з DIN-рейкою |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |