


Блок живлення SACN-3A-1-20-G2

Номер деталі: 8149582

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	68 мм
Висота	130 мм
Довжина	160 мм
Положення монтажу	вільна конвекція
Первинне живлення	1-фазне
Вхідний струм	2,4-5,6А
Номінальна вихідна напруга DC	24 V
Номінальний вихідний струм	20 A
Діапазон вхідної напруги AC	100 V...240 V
Усунення несправності мережі	15 ms
Частота мережі	45 Hz...65 Hz
Дозвіл	c UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-40 °C...85 °C
Відносна вологість	95 %
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Вага продукту	1669 g
Тип кріплення	з DIN-рейкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS