


Блок живлення SACN-11A-7-20-G2

Номер деталі: 8149585

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	96 мм
Висота	130 мм
Довжина	179 мм
Положення монтажу	вільна конвекція
Первинне живлення	3-фазне
Вхідний струм	1,7-2,1А
Номінальна вихідна напруга DC	48 V
Номінальний вихідний струм	20 A
Діапазон вхідної напруги AC	400 V...500 V
Усунення несправності мережі	25 ms
Частота мережі	45 Hz...65 Hz
Дозвіл	с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-40 °C...85 °C
Відносна вологість	95 %
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Вага продукту	2500 g
Тип кріплення	з DIN-рейкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS