


Заглушка NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Номер деталі: 8151589

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-40 °C...75 °C -40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Ступінь захисту	IP66 IP68
Примітка щодо ступеня захисту	IP68 при 5 бар протягом 30 хвилин
ATEX-категорія, газ	II 2G
ATEX-категорія, пил	II 2D
Тип захисту Ex для газу	Ex eb IIC Gb
Тип, вибухозахисту Ex , пил	Ex tb IIIC Db
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Згідно директиви ЄС RoHS
Розмір	M20x1,5
Колір	Чорний
Матеріал кабельного роз'єму	PA
Матеріальні ущільнення	EPDM
Вага продукту	5 g
Розмір упаковки	1
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS