

# Кабельний роз'єм NETC-M20-PBK-T14

Номер деталі: 8151590

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-40 °C...100 °C
Ступінь захисту	IP66 IP68
Примітка щодо ступеня захисту	IP68 при 5 бар протягом 30 хвилин
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Розмір	M20x1,5
Діаметр кабелю	4 mm...13 mm
Колір	Чорний
Матеріал кабельного роз'єму	PA
Матеріальні ущільнення	EPDM
Вага продукту	14 g
Розмір упаковки	1
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS