


Комплект підключення DADG-AK-G8-20-50

Номер деталі: 8152391

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Крок	50 mm
Робочий тиск	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	3 Nm
Допуск моменту дотягування	± 10 %
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	3 Nm
Вага продукту	39.2 g
Пневматичне з'єднання	G1/8
Матеріал адаптеру	Епоксидна смола
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал гвинтів	сталь з покриттям