

Ущільнювальне кільце OL-1

Номер деталі: 8153156

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	ISO 16030
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...3 МПа -0.95 bar...30 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...435 psi
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...100 °C
Ручне дотягування при RT	Так
Номінальний момент дотягування	23 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	1.09 g
Пневматичне з'єднання	G1
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопора	Алюміній
Матеріальні ущільнення	HNBR