

Пластикова трубка PUN-H-F-4X0,75-GE

Номер деталі: 8153384

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	4 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	16 mm
Внутрішній Ø	2.6 mm
Мінімальний радіус вигину	8 mm
Примітка до застосування	Шланг без друку TPE-U На основі ефіру
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...87 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,3 МПа при 0–60 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Вогневипробування матеріалу	UL94 HB
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	Див. декларацію відповідності
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага виробу за довжиною	0.0084 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою
Колір	Жовтий
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)