

# Панель оператора CDPX-X-E1-W-7

Номер деталі: 8155216

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	187 mm
Глибина установки	47 mm
Висота	147 mm
Довжина	55 mm
Максимальна товщина передньої панелі	8 mm
Годинник реального часу	Так
Підтримувані протоколи PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client Сервер Modbus RTU ModbusTCP Client Сервер Modbus TCP
Відхилення годинника реального часу	< 100 ppm при 25°C
Кількість кольорів	16 М
Дисплей	з підсвічуванням
Тип дисплея	Колір TFT
Властивості дисплея	сенсорний екран
Розмір дисплея	7" "
Васк-up батарея	літієва акумуляторна батарея
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...32 V
Роздільна здатність дисплея	800x480 пікселів
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Споживання струму при номінальній робочій напрузі	0,7 A
Дозвіл	c UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	5 - 85 % Не конденсується
Ступінь захисту	IP20 IP66

Особливості	Значення
Примітка щодо ступеня захисту	IP20 ззаду IP66 спереду
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	для вертикального монтажу
Вага продукту	1300 g
Слот для SD-карти	1
Додаткові функції	Функція комунікації RS232
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Інтерфейс Ethernet, тип підключення	Розетка
Інтерфейс Ethernet, технологія підключення	RJ45
Інтерфейс Ethernet, кількість контактів/проводів	8
Інтерфейс Ethernet, швидкість передачі	10/100 Mbps 1000 Мбіт/с
Інтерфейс Ethernet, функція	програмування
Інтерфейс Ethernet 2, тип підключення	2x Dose
Інтерфейс Ethernet 2, технологія підключення	RJ45
Інтерфейс Ethernet 2, кількість контактів/проводів	8
Інтерфейс Ethernet 2, швидкість передачі	10/100 Mbit/s
Ethernet інтерфейс 2, функція	Programmierung
USB інтерфейс, функція	передача файлів
Інтерфейс USB, тип підключення	2x розетка
Інтерфейс USB, технологія підключення	USB 2.0 type A
Програмне забезпечення	Designer Studio
Дані CPU	1 Гб оперативної пам'яті