


Адаптер SASC-F5-A-M12-S

Номер деталі: 8156703

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 61076-2-101
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...30 В
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Вага продукту	30 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електропідключення 1, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	5
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	Гвинтовий фіксатор з шестигранником SW13 і поздовжньою накаткою Поворотний
Електричне підключення 1, універсальний тип кріплення	Сумісний з обертовим/не обертовим гвинтовим фіксатором
Електричне підключення 1, призначення контактів	Контакт 1 = BN Контакт 2 = WN Контакт 3 = BU Контакт 4 = BK
Електричне підключення 1, Індикатор	Немає
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління

Особливості	Значення
Електричне підключення 2, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 2, кабельна розетка	пряма
Електропідключення 2, проект	Круглий
Електричне підключення 2, технологія підключення	M12x1 А-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	5
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	4
Електропідключення 2, тип кріплення	Гвинтовий фіксатор з шестигранником SW13 і поздовжньою накаткою Поворотний
Електричне підключення 2, універсальний тип кріплення	Сумісний з обертовим/не обертовим гвинтовим фіксатором
Електричне підключення 2, призначення контактів	Контакт 1 = BN Контакт 3 = BU Контакт 4 = BK Контакт 5 = WH
Електричне підключення 2, Індикатор	Немає
Довжина кабелю	0.3 м
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	14 мм
Діаметр кабелю	4.5 мм
Кольор корпусу	Чорний
Інформація про матеріали	Без CFC Відповідно до RoHS Без кадмію Без галогенів Не містить ефіру фосфорної кислоти
Матеріал корпусу	TPE-U (PUR)