


Осьовий комплект EAMM-A-L95-190B-G2

Номер деталі: 8157282

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	85 mm
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	145 Nm
Вага продукту	4899 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L95
Код інтерфейсу Motor In	190A 190B
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS