


Паралельний комплект EAMM-U-145-D100-150A-188

Номер деталі: 8157283

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|------------------------|
| Розмір | 145 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Передаточне число | 1:1 |
| Макс. швидкість обертання | 4000 rpm |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 2255 kgmm ² |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 2 Nm |
| Передаваний крутний момент | 50 Nm |
| Вага продукту | 11400 g |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | D100B |
| Код інтерфейсу Motor In | 140A 150A |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |