

Монтажна плита VMPA1-AP-4-EMG-D2-8-S

Номер деталі: 8157740

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 mm 10.5 mm
Довжина	107.3 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 bar...8 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	180 g
Пневматичне з'єднання 2	M7
Пневматичне з'єднання 4	M7
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском