


Монтажна плита VMPA14-AP-4-EMM-8-SK

Номер деталі: 8157745

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	65.5 mm 14 mm
Довжина	107.3 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Робочий тиск	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Пілотний тиск	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	320 g
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичне з'єднання 4	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском