


Амортизатор DYEF-G8-S-M6-Y1

Номер деталі: 8159472

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M6
Крок	1.5 mm
Демпфування	Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін без фіксованого металевго упору
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.8 m/s
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	1.5 mm
Максимальний момент дотягування	1 Nm
Максимальне споживання енергії на один хід	0.08 J
Вага продукту	6.9 g
Тип кріплення	З різьбовою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь