


# Амортизатор DYEF-G8-S-M12-Y1

Номер деталі: 8159475

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M12
Крок	1.2 mm
Демпфування	Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін без фіксованого металевго упору
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.8 m/s
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	1.2 mm
Максимальний момент дотягування	5 Nm
Максимальне споживання енергії на один хід	0.35 J
Вага продукту	41 g
Тип кріплення	З різьбовою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь