

Одноразовий наконечник піпетки DHAP-300-TA1-P960S

Номер деталі: 8160283

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Об'єм	300 мкл
Розмір упаковки	960
Конструкція	Тримач наконечників для одноразових піпеток 20...1000 µl від Festo
тип упаковки	Стеки
Біонавантаження	АТФ: $2 \cdot 10^{-12}$ мг/мкл BSE / TSE: безкоштовно ДНК: <math>< 32</math> пг ДНК людини ДНК: = <math>5 10^{-7}<="" \cdot="" math>="" куніца="" мкл<br="" одиниць=""></math>5> Ендотоксин: $\leq 0,001$ EU/мл РНКаза: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ одиниць Куніца/мкл
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	5 °C...40 °C
Примітка щодо температури зберігання	короткочасно для транспортування в упаковці -25... 55 °C
Відносна вологість	10 - 90 % Не конденсується
Умови навколишнього середовища	Атмосферний тиск 80... 106 кПа
Температура навколишнього середовища	5 °C...40 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал наконечника піпетки	PP