

# Одноразовий наконечник піпетки DHAP-1000-TA1-P960R

Номер деталі: 8160284

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Об'єм	1000 мкл
Розмір упаковки	960
Конструкція	Тримач наконечників для одноразових піпеток 20...1000 µl від Festo
тип упаковки	Стойка
Біонавантаження	АТФ: <math>2 \cdot 10^{-12}</math> мг/мкл BSE / TSE: безкоштовно ДНК: <math>< 32</math> пг ДНК людини ДНК: = <math&gt;5 10^{-7}&lt;="" \cdot="" math&gt;="" куніца="" мкл<br="" одиниць=""></math&gt;5> Ендотоксин: $\leq 0,001$ EU/мл РНКаза: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ одиниць Куніца/мкл
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	5 °C...40 °C
Примітка щодо температури зберігання	короткочасно для транспортування в упаковці -25... 55 °C
Відносна вологість	10 - 90 % Не конденсується
Умови навколишнього середовища	Атмосферний тиск 80... 106 кПа
Температура навколишнього середовища	5 °C...40 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал наконечника піпетки	PP