

# Монтажна плита VMPA-FB-AP-1-EMM-P5-SK

Номер деталі: 8161059

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 mm 41 mm
Довжина	107.3 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 bar...8 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	175 g
Пневматичний порт 1	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском