

# Безконтактний вимикач SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

Номер деталі: 8161169

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	блокова конструкція
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	магніторезистивні
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	-4 °F...176 °F
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	1,5 μs
Час відключення	0,5 μs
Максимальний вихідний струм	1 A
Максимальна комутаційна здатність DC	24 W
Падіння напруги	0.5 V
Захист від короткого замикання	ні
Діапазон робочої напруги постійного струму	6 V...24 V
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель з розеткою
Електропідключення 1, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Поперек
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Тип кріплення	Затикний
Положення монтажу	Будь-який
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	PA
Індикація стану перемикачання	LED
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-4 °F...176 °F
Ступінь захисту	IP67 NEMA 4
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III