

Амортизатор DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9

Номер деталі: 8161533

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Крок	24 mm
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	1 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 s
Режим роботи	Одиної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	24 mm
Максимальна сила удару	4000 N
Максимальне споживання енергії на один хід	140 J
Максимальне споживання енергії на годину	150000 J
Максимальна залишкова енергія	0.8 J
Сила скидання	120 N
Мінімальне зусилля введення	430 N
Вага продукту	635 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь
Матеріал гайки	Оцинкована сталь